

SOPRASTICK

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit zelfklevend veerkrachtig elastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyesterinlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionele stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. De onderzijde is volledig zelfklevend en is beschermd met een afstrijbare siliconenfolie. De lasnaad heeft een dubbele afwerking: de binnenzijde is zelfklevend, de buitenzijde is lasbaar.

Toepassing

Soprastick wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaags systeem waarbij de toplaag gelast wordt.

Samenstelling

		SOPRASTICK
Dikte op de lasnaad		2,5 mm
Inlage composiet polyester (g/m ²)	MDV	120
Dekmassa		Zelfklevend elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Wegbrandfolie
Afwerking onderzijde		Silicone folie

Eigenschappen

		SOPRASTICK
Dikte op de lasnaad		2,5 mm
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	1100
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	1000
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	6,5
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	8,5
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,1
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur °C (EUtgb)	MLV	100
Nagelweerstand: L (N)	MLV	250
Nagelweerstand: B (N)	MLV	300

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRASTICK
	2,5 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	30
Aantal rollen per palet	25

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRASTICK	Wordt aangebracht op een zuivere en stofvrije ondergrond. Steenachtige, poreuze en oude bitumineuze ondergronden worden vooraf geïmpregneerd met een laag primer (Elastocol 600). Op de stofvrije ondergrond wordt de rol Soprastick ontrol, uitgelijnd en opnieuw opgerold tot op ca. 2/3 de van de rollengte. Tijdens het definitief ontrollen van de baan wordt de folie aan de onderzijde verwijderd. De baan wordt aangedrukt met een halfharde (mousse) roller. De langse overlapping is deels zelfklevend, de buitenste helft wordt thermisch gelast. De dwarse overlappingen worden eveneens thermisch gelast. Tijdens koude periodes moeten de rollen voor verwerking tenminste 5 uur gestockeerd worden in een omgevingstemperatuur van + 5°C.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **ISO 9001**.



Bouwerven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be