

SOPRASTICK C 30

Beschrijving

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit zelfklevend veerkrachtig elastomeerbitumen en voorzien van een composiet-polyesterinlage, wat resulteert in een verhoogde dimensionele stabiliteit en in een betere mechanische weerstand. De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. De onderzijde is volledig zelfklevend en is beschermd met een afstripbare siliconenfolie. De overlappingsstrook is zelfklevend.

Toepassing

Soprastick C 30 wordt toegepast als onderlaag bij een meerlaags systeem waarbij de toplaag gelast wordt.

Samenstelling

		SOPRASTICK C 30
Dikte op de lasnaad		2,8 mm
Inlage composiet polyester (g/m ²)	MDV	180
Dekmassa		Zelfklevend elastomeerbitumen
Afwerking bovenzijde		Wegbrandfolie
Afwerking onderzijde		Silicone folie

Eigenschappen

		SOPRASTICK C 30
Dikte op de lasnaad		2,8 mm
Treksterkte: L (N/5cm) (EUtgb)	MDV	800
Treksterkte: B (N/5cm) (EUtgb)	MDV	650
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45
Breukrek: L (%) (EUtgb)	MDV	45
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3
Koude buig (°C) (EUtgb)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur °C (EUtgb)	MLV	100
Nagelweerstand: L (N)	MLV	250
Nagelweerstand: B (N)	MLV	250

MDV = gemiddelde waarde / MLV = minimum waarde

Verpakking

	SOPRASTICK C 30
	2,8 mm
Afmeting van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	32
Aantal rollen per palet	20

Verwerking

	Plaatsingsmethode
SOPRASTICK C 30	Wordt aangebracht op een zuivere en stofvrije ondergrond. Steenachtige, poreuze en oude bitumineuze ondergronden worden vooraf geïmpregneerd met een laag primer (Elastocol 600). Op de stofvrije ondergrond wordt de rol Soprastick ontrollt, uitgelijnd en opnieuw opgerold tot op ca. 2/3 de van de rollengte. Tijdens het definitief ontrollen van de baan wordt de folie aan de onderzijde verwijderd. De baan wordt aangedrukt met een halfharde (mousse) roller. De lange overlapping is zelfklevend. De dwarse overlappingen worden thermisch gelast. Tijdens koude periodes moeten de rollen voor verwerking tenminste 5 uur gestockeerd worden in een omgevingstemperatuur van + 5°C.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2000**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487