



***NOTA:**
 -Les manoeuvres sont montées en haut de l'appareil à gauche ou à droite

-Les appareils comportent 2 ou 3 lames figées en position fermée en partie basse (450mm mini)

.Vision si Pdl < 206 -> 3 lames fixes

-les espaces, entre les lames ouvertes, ne doivent pas dépasser 180mm donc **Pdl max=223mm**

pour largeur Luxlame vision > 2000 voir plan CT23-CE-LUXLAME F -24

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

Principale garde-corps Date: 12/03/2018

SOUCHIER 11 rue des Campanules CS30066 Tél. + (33) 01 60 37 79 50 Ech: 1/10 Ind: B CT23-CE-LUXLAME F-09
 77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE Fax + (33) 01 60 37 79 89